




Snímač náklonu

R360/INCLINOMETER/4-20mA



Vlastnosti výrobku		
Počet měřících os		1
Úhlový rozsah	[°]	± 20
Oblast nasazení		
Funkční princip		staticky
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	11...15 DC
Proudový odběr	[mA]	< 35
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Vstupy / výstupy		
Počet vstupů a výstupů		Počet analogových výstupů: 1
Výstupy		
Výstupní signál		analogový signál
Počet analogových výstupů		1
Analogový proudový výstup	[mA]	4...20
Maximální zátěž	[Ω]	400
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí / nastavovací rozsah		
Počet měřících os		1
Úhlový rozsah	[°]	± 20
Přesnost / odchylky		
Přesnost	[°]	<±7; (chybu nulového bodu lze kompenzovat nastavením jednotky o ± 4°)
Opakovací přesnost	[°]	0,1



Snímač náklonu

R360/INCLINOMETER/4-20mA

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-30...85
Skladovací teplota	[°C]	-30...85
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	755
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	189,9
Rozměry	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiály		pouzdro: PPO
Utahovací moment	[Nm]	1,8
Montážní poloha		Vertikální
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,2 m		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		
1	L+	
2	neobsazeno	
3	L-	
4	Analogový výstup	

Snímač náklonu

R360/INCLINOMETER/4-20mA

diagramy a grafy

směr měření a montáže



vertikální montážní poloha / rotace kolem osy z