


Propojovací kabel USB

R360/Cable/PDM_NG-USB



1 výřez pro USB konektor



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Odstíněné vedení
Provedení	pro procesní a dialogové moduly PDM360 NG
Aplikace	Zásuvka USB pro zabudování obslužné konzoly nebo armaturové desky

Okolní podmínky

Krytí	IP 67
-------	-------

Mechanická data

Hmotnost	[g]	93,55
----------	-----	-------

Příslušenství


Dodané položky	uzávěrové víčko: IP 67, pro USB konektor
----------------	--

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: B




Propojovací kabel USB

R360/Cable/PDM_NG-USB

Elektrické připojení

Kabel: 1,5 m, PVC, černá, Ø 5 mm, Stíněný; zkřížený; 5 x 0,25 mm² / AWG 24

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x USB

