




Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSP0020H04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-25...90
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1316
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 47
Materiály		pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano



Propojovací kabel s konektorem

ADOGH040MSP0020H04

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 20 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utažovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá
 BN = hnědá
 BU = modrá
 WH = bílá