


## Propojovací kabel s konektorem

ADOGH046MSS0010H04

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



## Oblast nasazení

|                      |                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Speciální vlastnosti | Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy |
| Bez silikonu         | ano                                                                              |

## Elektrická data

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]                    | 10...36 DC |
| Třída krytí                            | II         |
| Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 4          |

## Výstupy

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektrické provedení | PNP |
|----------------------|-----|

## Okolní podmínky

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Okolní teplota [°C]                       | -25...90                    |
| Poznámka k okolní teplotě                 | cULus: ...50                |
| Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C] | -25...90                    |
| Poznámka k okolní teplotě (pohybující se) | cULus: ...50                |
| Krytí                                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanická data

|                           |                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| Hmotnost [g]              | 286,3                                           |
| Rozměry [mm]              | 15,5 x 15,5 x 45                                |
| Materiály                 | pouzdro: TPU Černá, transparentní; Těsnění: FKM |
| Materiál převlečné matice | Mosaz, Niklovaný                                |



## Propojovací kabel s konektorem

ADOGH046MSS0010H04

|                            |                                    |                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodnost pro vlečné řetězy | ano                                |                                                                                        |
| Vhodnost pro vlečné řetězy | Rádus ohybu u flexibilního použití | min. 10 x průměr kabelu                                                                |
|                            | přejezdová rychlost                | max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | Cykly ohybu                        | > 5 Mio.                                                                               |
|                            | Torzní namáhání                    | ± 180 °/m                                                                              |

## Zobrazení / ovládací prvky

|           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| Zobrazení | Spínací stav | 4 x LED, žlutá  |
|           | Provoz       | 2 x LED, zelená |

## Upozornění


|              |                                                |  |
|--------------|------------------------------------------------|--|
| Upozornění   | Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení" |  |
| Obsah balení | 1 ks                                           |  |

## Elektrické připojení


Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

## Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



## Připojení



Barvy vodičů :

BK = černá  
 BN = hnědá  
 BU = modrá  
 WH = bílá