




Propojovací kabel Y

YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 24 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	658,5
Tvarovaný materiál		TPU / TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál		FKM
Typ konektoru		M12
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Propojovací kabel Y

YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS

Upozornění

Upozornění	Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení	1 ks


Elektrické připojení - zástrčka C

konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný;
Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Elektrické připojení

Připojení



Propojovací kabel Y


YDSGHDA0MSS0010HDASTGH030MSS

Elektrické připojení - konektorová zásuvka A

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka A

konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!




Elektrické připojení - zástrčka B

Kabel: 10 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, oranžová; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



diagramy a grafy



Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Okolní teplota [°C]

Y Proud [A]