

EVC814



Svorkovatelny konektor

SDOGH050MSSFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	42,6
Tvarovaný materiál		PA 6.6
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Svorkovatelný konektor

SDOGH050MSSFKPG

Elektrické připojení


šroubové svorky: 0,25...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Připojení



BN = hnědá
 WH = bílá
 BU = modrá
 BK = černá
 GY = šedá

Barvy vodičů

Barevnost podle DIN EN 60947-5-2