




Propojovací kabel Y

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	24 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	183,1
Tvarovaný materiál		TPU / TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		Viton
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Propojovací kabel Y

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS

Upozornění

Upozornění

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka C


konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný;
 Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení




Propojovací kabel Y

YSDGH050MSS0002H05STGH040MSS


Elektrické připojení - zástrčka A

konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný;
Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!




Elektrické připojení - zásuvka B

konektorové provedení: M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Pojistná matice, Mosaz, Niklovaný;
Těsnění: Viton; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



diagramy a grafy

Derating I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Okolní teplota [°C]

Y Proud [A]