


EVC816



Volně svorkovatelný konektor

SSTGH050MSSFKPG



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti

Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty

Bez silikonu

ano

Elektrická data

Provozní napětí

[V]

< 60 AC/DC

Třída krytí

II

Max. aktuální zatížitelnost celkem

[A]

4; (...40 °C)

Okolní podmínky

Okolní teplota

[°C]

-25...90

Skladovací teplota

[°C]

-25...55

Vlhkost při skladování

[%]

10...100

Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy

1K22/ DIN 60721-3-1

Krytí

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost

[g]

30,5

Tvarovaný materiál

PA 6.6

Materiál převlečné matice

Mosaz, Niklovaný

Těsnící materiál

FKM

Upozornění

Obsah balení

1 ks



Volně svorkovatelný konektor


SSTGH050MSSFPG

Elektrické připojení

šroubové svorky: 0,25...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, oranžová; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Připojení



BN = hnědá
 WH = bílá
 BU = modrá
 BK = černá
 GY = šedá

Barvy vodičů

Barevnost podle DIN EN 60947-5-2