


Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSE0005C05



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	sběrnice CAN

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	32 DC; (vodičové žíly 4+5: 5 V)
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (vodičové žíly 4+5: 0,05 A)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	490,05
Rozměry	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnicí materiál		FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Upozornění	Zakončovací rezistor (120 Ω) CAN sběrnice je integrován do konektoru M12.
------------	---



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSE0005C05

Obsah balení


1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8,4 mm, Stíněný; červená / černá: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + bílá / modrá: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + Stínění: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BU =	černá
RD =	modrá
WH =	červená
screen =	bílá
	Stínění