

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSD0002C05



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	sběrnice CAN

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	213,15
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Propojovací kabel s konektorem

ADOAH050MSD0002C05

Elektrické připojení


Kabel: 2 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8,4 mm, Stíněný; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Utažovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BU =	modrá
RD =	červená
WH =	bílá
screen =	Stínění