


Převodník PNP/NPN

Converter PNP-NPN

Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Snáší se s nátěrem (barvou)	ano

Elektrická data

Tolerance provozního napětí [%]	10
Provozní napětí [V]	< 24 DC
Třída krytí	II
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	0,1

Výstupy

Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
---	---

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	-25...60
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Schválení / zkoušky

MTTF [let]	17562
------------	-------

Mechanická data

Hmotnost [g]	154,9
Rozměry [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5



Převodník PNP/NPN

Converter PNP-NPN

Materiály	pouzdro: TPU černá; Těsnění: FKM	
Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění


Upozornění	pro senzory v souladu s IEC 60947-5-2 s provozem jako spínač
Upozornění	Viz. technická poznámka v záložce "Ke stažení"
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení


Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá
WH =	bílá