



Kabelové provedení

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Aplikace	sběrnice CAN

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	32 DC; (vodičové žíly 4+5: 5 V)
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (vodičové žíly 4+5: 0,05 A)

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanická data

Hmotnost	[g]	521,9
Tvarovaný materiál		TPU
Materiál převlečné matice		Mosaz, Niklovaný
Těsnící materiál		FKM
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Upozornění	Zakončovací rezistor (120 Ω) CAN sběrnice je integrován do konektoru M12.
Obsah balení	1 ks



Kabelové provedení

VDOAH050MSE0005C05STGH050MSS

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PUR, Bez halogenů, fialová, Ø 8,4 mm, Stíněný; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: TPU, černá; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Těsnění: FKM; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm

