


Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Výstupy		
Elektrické provedení	PNP	
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě	cULus: ...80 °C	
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	-25...90
Poznámka k okolní teplotě (pohybující se)	cULus: ...80 °C	
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
MTTF	[let]	31710
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	26,2
Rozměry	[mm]	10 x 10 x 36
Materiály	pouzdro: TPU oranžová; Těsnění: FKM	

Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS

Materiál převlečné matice	Mosaz, Niklovaný	
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 5 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,3...0,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,3 m, PUR, Bez halogenů, černá, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Připojení



EVC280



Kabelové provedení

VDOAF032MSS00,3H03STGF030MSS

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, úhlový; kódování: A; Uzamčení: Mosaz, Niklovaný; Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,3...0,5 Nm

