




Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAP0020P04



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	0...100
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	1343
Rozměry	[mm]	31,5 x 15,5 x 38
Materiály		PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM
Tvarovaný materiál		PP
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)



Propojovací kabel s konektorem

ADOAH040VAP0020P04

Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení


Kabel: 20 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Připojení



BK =	Barvy vodičů :
BN =	černá
BU =	hnědá
WH =	modrá
	bílá