




Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STGP040--S



Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; Odstíněné vedení; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení	kabel Ethernet, D-kódování
Aplikace	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu	ano

Elektrická data

Provozní napětí [V]	30 AC / 60 DC
Třída krytí	III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A]	1,5

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí [°C]	0...80
Krytí	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12 konektor / RJ45 konektor: IP 20)

Mechanická data

Hmotnost [g]	89,5
Materiály	Mosaz Niklovaný; pouzdro: PP Bez halogenů
Tvarovaný materiál	PP / PC
Materiál převlečné matice	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy	ano



Propojovací kabel Ethernet

VSTGN040VAS0001R04STGP040--S

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 15 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka M12


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: D; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,2 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,5 mm, Stíněný; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zástrčka RJ45

konektorové provedení: 1 x RJ45, přímý; Materiál držáku: PC; Kontakty: Pozlaceno

