


EVF572



Volně svorkovatelný konektor

SSTA050VASFKPG



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Neobsahuje silikon; Pozlacené kontakty
Aplikace		hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu
Bez silikonu		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 60 AC/DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4; (...40 °C)
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	33,9
Tvarovaný materiál		PA 6.6
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnicí materiál		EPDM
Upozornění		
Obsah balení		1 ks



Volně svorkovatelný konektor


SSTA050VASFKPG

Elektrické připojení

šroubové svorky: 0,25...1 mm²; Krytí kabelu: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PA 6.6, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);
Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozláceno; Uťahovací moment: 0,6...1,2 Nm; Vezměte v úvahu max. hodnotu protikusu!



Připojení



	Barvy vodičů
BK	černá
BN	hnědá
BU	modrá
GY	šedá
WH	bílá

Barevnost podle DIN EN 60947-5-2