



Kabelové provedení

VDOAH040VAP0001P04STAH040VAP



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Třída krytí		II
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	4
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	0...100
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	97,4
Rozměry	[mm]	35,5 x 15,5 x 38
Materiály		PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM
Tvarovaný materiál		PP
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)

EVF513



Kabelové provedení

VDOAH040VAP0001P04STAH040VAP

Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 1 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: A; Materiál držáku: PP; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,5 Nm

