



Kabelové provedení

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Provedení	Napájecí kabel, L-kódováno	
Aplikace	Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	63 DC
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	16
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...100
Poznámka k okolní teplotě		cULus: ...65 °C
Skladovací teplota	[°C]	-25...55
Vlhkost při skladování	[%]	10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy		1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí		IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	244,5
Tvarovaný materiál		PP
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnicí materiál		EPDM



Kabelové provedení

VDOAE050VAS0001P05STAE050VAS

Vhodnost pro vlečné řetězy	ano	
Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);

Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm



Elektrické připojení - 2

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L);

Těsnění: EPDM; Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm

