




Kabelové provedení

VDOGF040VAS00,6P04STGH040VAS



Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti	Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy	
Aplikace	hygienická a vlhká prostředí v potravinářském průmyslu	
Bez silikonu	ano	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Třída krytí		III
Max. aktuální zatížitelnost celkem	[A]	3
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Pohyblivá teplota okolního prostředí	[°C]	5...80
Krytí		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky		
Certifikát UL	Napětové napájení	Class 2
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	40,2
Rozměry	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Materiály		pouzdro: PP Bez halogenů; Těsnění: EPDM
Materiál převlečné matice		nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Vhodnost pro vlečné řetězy		ano



Kabelové provedení

VDOGF040VAS00,6P04STGH040VAS

Vhodnost pro vlečné řetězy	Rádus ohybu u flexibilního použití	min. 10 x průměr kabelu
	přejezdová rychlost	max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délce a max. zrychlení 5 m/s ²
	Cykly ohybu	> 1 Mio.
	Torzní namáhání	± 180 °/m

Upozornění

Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení - zástrčka


konektorové provedení: 1 x M12, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,6...1,5 Nm



Elektrické připojení

Kabel: 0,6 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Připojení



Elektrické připojení - zásuvka

konektorové provedení: 1 x M8, přímý; kódování: A; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Uťahovací moment: 0,3...0,5 Nm

