




Induktivní trubkový senzor

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Položka již není dostupná - archivní záznam



- 1 Aktivní plocha
2 LED Provozní stav



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	< 20
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	70 x 20 x 12

Oblast nasazení

Pracovní princip	dynamicky
------------------	-----------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...35 DC
Proudový odběr [mA]	< 25
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200



Induktivní trubkový senzor

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	< 20
Rozlišení ocelové kuličky (průměr)	[mm]	1
Max. dílčí rychlost	[m/s]	35

Reakční doby

Prodloužení impulsu	[ms]	100
Max. doba odpadu	[ms]	100
Doba odezvy	[ms]	< 0,2

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67

Mechanická data

Hmotnost	[g]	38,2
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	70 x 20 x 12
Materiály		pouzdro: PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací pásy: 2
----------------	--------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,09 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A





Induktivní trubkový senzor

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Připojení

