


Induktivní senzor

IFK3004-BNOG/JAPAN

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: IF5252

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M12 x 1

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Proudový odběr [mA]	< 15
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ne

Výstupy


Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	rozpínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200
Spínací frekvence DC [Hz]	1400
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne



Induktivní senzor

IFK3004-BNOG/JAPAN

Měřicí oblast	
Spínací vzdálenost [mm]	4
Skutečná spínací vzdálenost Sr	$4 \pm 10 \%$
Pracovní vzdálenost [mm]	0...3,25
Přesnost / odchylky	
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3
Hystereze [% z Sr]	3...15
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-25...80
Krytí	IP 67
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Způsob vestavby	nevazební vestavba
Rozměry [mm]	M12 x 1
Označení závitu	M12 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný; PBT
Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²	
Připojení	



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá