


IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH





Induktivní senzor

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

Zvýšená spínací vzdálenost	ano	
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3	
Hystereze [% z Sr]	3...15	
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]	-10...10	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	0...100	
Krytí	IP 68; IP 69K	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B
MTTF [let]	1287	
Certifikát UL	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo souboru UL	E174191
Mechanická data		
Hmotnost [g]	86,5	
Pouzdro	Typ závitu	
Způsob vestavby	nevazební vestavba	
Rozměry [mm]	M12 x 1 / L = 79	
Označení závitu	M12 x 1	
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PEEK	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	pomoc s nastavením	1 x LED, červená
Optická výpomoc pro nastavení	ano	
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Upozornění	podle IEC 61131-2 vhodné pro PLC, typ 1	
Obsah balení	1 ks	



Induktivní senzor

IFKC007-ASKG/M/V4A/1M/WH

Elektrické připojení

Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení

