


IGA3008-BPKG/3D





Induktivní senzor

IGA3008-BPKG/3D

Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2	
Hystereze	[% z Sr]	1...20
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-20...60
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
ATEX označení	 II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	3 V
	IEC 60255-5	1 kV line to line, Ri: 500 Ohm
	EN 55011 emise	třída B
MTTF	[let]	1853
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	193,5
Pouzdro	Typ závitu	
Způsob vestavby	nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	Mosaz potaženo bílým bronzem; aktivní plocha: PBT; upevňovací matice: Mosaz potaženo bílým bronzem; Ochranná čepička: PA	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 3	
	Ochranná čepička: 1	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	

IG513A




Induktivní senzor

IGA3008-BPKG/3D

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,50 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá