

## Induktivní senzor

IG-3005-ANKG/ 6m

Položka již není dostupná - archivní záznam



## Vlastnosti výrobku

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Elektrické provedení    | NPN              |
| Výstupní funkce         | spínač           |
| Spínací vzdálenost [mm] | 5                |
| Pouzdro                 | Typ závitu       |
| Rozměry [mm]            | M18 x 1 / L = 80 |

## Elektrická data

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Provozní napětí [V]       | 10...36 DC |
| Proudový odběr [mA]       | 15; (24 V) |
| Třída krytí               | II         |
| Ochrana proti přepólování | ano        |

## Výstupy

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Elektrické provedení                                      | NPN       |
| Výstupní funkce                                           | spínač    |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2,5       |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250       |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 500       |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano       |
| Typ ochrany proti zkratu                                  | Taktovaný |
| Ochrana proti přetížení                                   | ano       |

## Měřicí oblast

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Spínací vzdálenost [mm]             | 5        |
| Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm] | 5 ± 10 % |
| Pracovní vzdálenost [mm]            | 0...4,05 |

## Přesnost / odchylky


|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Korekční faktor                  | Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,4 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,2 |
| Hystereze [% z Sr]               | 1...15                                                             |
| Odchylka spínacího bodu [% z Sr] | -10...10                                                           |



## Induktivní senzor

IG-3005-ANKG/ 6m

| Okolní podmínky                          |              |                      |
|------------------------------------------|--------------|----------------------|
| Okolní teplota                           | [°C]         | -25...80             |
| Krytí                                    |              | IP 67                |
| Schválení / zkoušky                      |              |                      |
| Elektromagnetická kompatibilita (EMC)    | EN 60947-5-2 |                      |
| MTTF                                     | [let]        | 1781                 |
| Mechanická data                          |              |                      |
| Pouzdro                                  |              | Typ závitu           |
| Způsob vestavby                          |              | vazební vestavba     |
| Rozměry                                  | [mm]         | M18 x 1 / L = 80     |
| Označení závitu                          |              | M18 x 1              |
| Materiály                                |              | PBT                  |
| Zobrazení / ovládací prvky               |              |                      |
| Zobrazení                                | Spínací stav | 1 x LED, žlutá       |
| Příslušenství                            |              |                      |
| Dodané položky                           |              | upevňovací matice: 2 |
| Upozornění                               |              |                      |
| Obsah balení                             |              | 1 ks                 |
| Elektrické připojení                     |              |                      |
| Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |              |                      |
| Připojení                                |              |                      |



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá