




Induktivní senzor

IGK3005UBPKG/US-104-DPS



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Spínací vzdálenost	[mm]	5
Pouzdro		Typ závitů
Rozměry	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Odolnost vůči elektromagnetickému poli
Odolnost vůči elektromagnetickému poli		ano
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	7,8; (24 V)
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	250
Spínací frekvence DC	[Hz]	700
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	5
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	5 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...4,05

Induktivní senzor

IGK3005UBPKG/US-104-DPS

Připojení

