


Induktivní AS-Interface senzor

IGA2008-ASI/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: IGC235

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	AS-i
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (volitelně)
Spínací vzdálenost [mm]	8
Pouzdro	Typ závitů
Rozměry [mm]	M18 x 1

Elektrická data

Provozní napětí [V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr [mA]	< 25
Ochrana proti přepólování	ne

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Výstupní funkce	spínač / rozpínač; (volitelně)
Ochrana proti zkratu	ne
Ochrana proti přetížení	ne

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	8
Skutečná spínací vzdálenost Sr	8 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm]	0...6,48



Induktivní AS-Interface senzor

IGA2008-ASI/US-100

Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,72 / Hliník: 0,42 / Měď: 0,4	
Hystereze	[% z Sr]	5
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro	Typ závitu	
Způsob vestavby	nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	M18 x 1
Označení závitu	M18 x 1	
Materiály	PBT; aktivní plocha: PPE; svorka: PPS	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	4 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	upevňovací matice: 2	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

