




Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	2 x spínač
Spínací vzdálenost [mm]	4
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	40 x 26 x 47

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...36 DC
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano

Výstupy

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	2 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	4
Minimální zátěžový proud [mA]	4
Max. zbytkový proud [mA]	2 x 0,7
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	250
Spínací frekvence DC [Hz]	250
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	4
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm]	4 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm]	0...3,25

Přesnost / odchylky

Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Hliník: 0,3 / Měď: 0,4
-----------------	---



Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND2004DARKG/US-100-ZRV RT

Hystereze	[% z Sr]	3...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10

Okolní podmínky

Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí		IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1229

Mechanická data

Hmotnost	[g]	58,5
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		nevazební vestavba
Rozměry	[mm]	40 x 26 x 47
Materiály		pouzdro: PBT; víčko: PC

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	2 x LED, červená
-----------	--------------	------------------

Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Materiál držáku: Mosaz, potaženo bílým bronzem



Připojení

