


Položka již není dostupná - archivní záznam



1 Aktivní plocha

Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 2
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	5

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,3
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	200
Spínací frekvence DC [Hz]	1000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	2...35
Přejezdová rychlost [m/s]	< 10


IQ5004



Senzor pro měření táhla válce

IQ5004/ 6m

Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1
Opakovatelnost	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...70
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Provedení válce		pneumatické válce
Materiály		Plast
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 6 m, PVC		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá