




Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		Možnost zapojení v řadě
Výstupní funkce		2 x spínač
Spínací vzdálenost	[mm]	4
Pouzdro		Kvádrové
Elektrická data		
Frekvence AC	[Hz]	47...63
Provozní napětí	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
Třída krytí		I
Odolnost proti přepólování		ne
Výstupy		
Elektrické provedení		Možnost zapojení v řadě
Výstupní funkce		2 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	5
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC	[V]	5
Minimální zátěžový proud	[mA]	5
Max. zbytkový proud	[mA]	1,7
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC	[mA]	200
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	200
Spínací frekvence AC	[Hz]	25
Spínací frekvence DC	[Hz]	25



Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Odolné proti zkratu		ne	
Ochrana proti přetížení		ne	
Měřicí oblast			
Spínací vzdálenost	[mm]	4	
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...3,25	
Přesnost / odchylky			
Korekční faktor		Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3	
Hystereze	[% z Sr]	1...15	
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...80	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)		EN 60947-5-2	
		EN 55011	třída B
MTTF	[let]	514	
Certifikát UL		Ta	0...40 °C
		Enclosure type	Type 1
		Napětové napájení	Hazardous voltage
		Číslo souboru UL	E174191
Mechanická data			
Hmotnost	[g]	79	
Pouzdro		Kvádrové	
Způsob vestavby		nevazební vestavba	
Materiály		PBT	
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení		Spínací stav	2 x LED, červená
Elektrické připojení			
Požadované krytí		válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující	
Upozornění			
Upozornění		Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Obsah balení		1 ks	





Duální indukční senzor pro pohony ventilů

IND2004DAROA/SL/LS-500/1.7 RT

Elektrické připojení - zástrčka

konektorové provedení: 1 x 7/8"; kódování: A



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující