




Polohové senzory pro zdvihové ventily

IX-3080-DPKG/1LED

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku		
Rozměry	[mm]	67,5 x 43 x 110
Oblast nasazení		
Aplikace	hlášení polohy pro lineární ventily s jednoduchým a dvojitým sedlem; Absolutní měření dráhy	
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	18...36 DC
Proudový odběr	[mA]	42; (24 V)
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano



Polohové senzory pro zdvihové ventily

IX-3080-DPKG/1LED

Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	2000
Výstupy		
Analogový napěťový výstup	[V]	1...5
Min. zatěžovací odpor	[Ω]	1000
Ochrana proti zkratu		ano
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Měřicí rozsah	[mm]	0...80
Max. rychlost terče	[m/s]	1
Rozlišení zdvihu ventilu	[mm]	0,2
Terč		válcová podložka
-		Ø 24 mm ±0,05 mm
-		minimální výška 10 mm
-		plochý povrch
-		nerezová ocel podle DIN17440, číslo materiálu 316S12.
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Poznámka k okolní teplotě		při pevně uloženém kabelu
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Vazební kleště
	EN 61000-4-6 přenášení vysokou frekvencí	3 V
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	191,5
Rozměry	[mm]	67,5 x 43 x 110
Materiály		PA; TPE; PP; LCP
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, zelená
Upozornění		
Obsah balení		1 ks




Polohové senzory pro zdvihové ventily

IX-3080-DPKG/1LED

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Připojení



	Barvy vodičů :
BK =	černá
BN =	hnědá
BU =	modrá