




Induktivní senzor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Prodej ukončen



Vlastnosti výrobku		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Spínací vzdálenost	[mm]	0,8
Pouzdro		Válcové
Rozměry	[mm]	Ø 4
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	15; (24 V)
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	800
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano



Induktivní senzor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	0,8
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	0,8 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...0,65
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	Ocel: 1 / Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,4 / Měď: 0,3	
Hystereze	[% z Sr]	3...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-10...10
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	953
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	13,2
Pouzdro	Válcové	
Způsob vestavby	vazební vestavba	
Rozměry	[mm]	Ø 4
Materiály	nerezová ocel (1.4305 / 303); LCP	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	4 x 90° LED, červená
Příslušenství		
Dodané položky	Uchytení: 1	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A





Induktivní senzor

IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514-TPS RT

Připojení

