


KD-2060-ABOA/NI



Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	60
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	120 x 80 x 30

Provozní napětí	[M]	20...250 AC/DC
Třída krytí		II
Odolnost proti přepólování		ne

Výstupní funkce		spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		8
Max. úbytek napětí spínacího výstupu AC [V]		10
Minimální záťažový proud [mA]		5
Max. zbytkový proud [mA]		2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu AC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		200; (250 (...50 °C))
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]		1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Spínací frekvence AC [Hz]		10
Spínací frekvence DC [Hz]		10
Odolné proti zkratu		ne



Kapacitní senzor

KD-2060-ABOA/NI

Ochrana proti přetížení	ne	
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost	[mm]	60
Skutečná spínací vzdálenost Sr	[mm]	60 ± 10 %
Pracovní vzdálenost	[mm]	0...48,6
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor	sklo: 0,4 / voda: 1 / Keramika: 0,2 / PVC: 0,2	
Hystereze	[% z Sr]	1...15
Odchylka spínacího bodu	[% z Sr]	-15...15
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...80
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	281
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	401
Pouzdro	Kvádrové	
Způsob vestavby	nevazební vestavba	
Rozměry	[mm]	120 x 80 x 30
Materiály	PPE upravené	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Elektrické připojení		
Požadované krytí	válečková pojistka podle IEC60127-2; ≤ 2 A; rychle pracující	
Příslušenství		
Dodané položky	pružinové podložky: 4	
	šrouby s válcovou hlavou: 4	
Upozornění		
Upozornění	Doporučení: po zkratu proveďte přístroj na správnou funkci.	
Obsah balení	1 ks	




Kapacitní senzor

KD-2060-ABOA/NI

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Připojení



Upozornění válečková pojistka podle IEC60127-2 ≤ 2 A rychle pracující

Barvy vodičů :

BN =

hnědá

BU =

modrá