


M95008



Magnetický senzor se dvěma spínacími body pro diagnostiku brzd

M9G4015PARKG/A/US



- 1: poloha Teach maximální
2: poloha Teach minimální



Vlastnosti výrobku		
Výstupní funkce		2 x spínač
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 117
Oblast nasazení		
Speciální vlastnosti		Pozlacené kontakty
Elektrická data		
Provozní napětí	[V]	10...36 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Výstupy		
Výstupní funkce		2 x spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	5,4
Minimální zátěžový proud	[mA]	2
Max. zbytkový proud	[mA]	0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	0,5
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Měřicí rozsah	[mm]	17...32



Magnetický senzor se dvěma spínacími body pro diagnostiku brzd

M9G4015PARKG/A/US

Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	0,1
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-40...70
Krytí	IP 20; IP 67; (na straně pístu: IP 20; na straně konektoru: IP 67)	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011 emise	třída B
MTTF	[let]	349
Certifikát UL	Číslo schválení UL	C001
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	238
Rozměry	[mm]	Ø 30 / L = 117
Materiály	Mosaz potaženo bílým bronzem; píst: Nerezová ocel; LED okénko: PA	
Utahovací moment	[Nm]	< 20
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	4 x 90° LED, červená OUT 1
	Spínací stav	4 x 90° LED, žlutá OUT 2
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení - zástrčka		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno		
		

M95008



Magnetický senzor se dvěma spínacími body pro diagnostiku brzd

M9G4015PARKG/A/US

Připojení

