


Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5114 + E11801

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



1 Aktivní plocha



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	41 x 30 x 27

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	300
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano



Senzor pro válce s integrovaným profilem

MKP3000-ANKG

Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný	
Ochrana proti přetížení		ano	
Měřicí oblast			
Citlivost reakce	[mT]	3	
Přejezdová rychlost	[m/s]	< 5	
Přesnost / odchylky			
Hystereze	[mm]	1	
Opakovatelnost	[mm]	0,1	
Okolní podmínky			
Okolní teplota	[°C]	-25...75	
Krytí		IP 67	
Schválení / zkoušky			
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2		
	EN 55011	třída B	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)		
Mechanická data			
Aktivní plocha	přední		
Provedení válce	integrované válce s profilovým svorníkem		
Rozměry	[mm]	41 x 30 x 27	
Materiály	Hliník; Plast		
Zobrazení / ovládací prvky			
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá	
Upozornění			
Obsah balení	1 ks		
Elektrické připojení			
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Připojení			



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá