


Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5310

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 12
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	1

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	3,1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	10000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	2,5
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	1...2
Opakovatelnost [mm]	0,1

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...70
Krytí	IP 67



Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	

Mechanická data

Aktivní plocha	přední
Provedení válce	válce s C-drážkou
Rozměry [mm]	4,5 x 25,5 x 2,9
Materiály	LCP

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení - zástrčka

Kabel: 0,3 m, PUR

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A



Připojení

