


MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH



- 1 Upevňovací excentr
- 2 Aktivní plocha



Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	25 x 5 x 6,5

Provozní napětí	[V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Třída krytí		III
Ochrana proti přepólování		ano
Max. přípravná zpožďovací doba	[ms]	30

Elektrické provedení	PNP/NPN
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	4,5
Minimální zátěžový proud [mA]	5
Max. zbytkový proud [mA]	0,8
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	4000
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přetížení	ano

Citlivost reakce	[mT]	2,8
Přejezdová rychlost	[m/s]	> 10



Senzor pro válce s T drážkou

MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH

Přesnost / odchylky		
Hystereze	[mm]	1,5
Opakovatelnost	[mm]	< 0,2
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...85
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozářeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B
MTTF	[let]	3145
Certifikát UL	Číslo schválení UL	C003
Mechanická data		
Hmotnost	[g]	73,3
Způsob vestavby		vazební vestavba
Způsob montáže		upevňovací šroub s kombinovanou drážkou / šestihranem, šířka mezi plochami 1.5
Provedení válce		válce s T-drážkou
Rozměry	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiály		pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky		gumová vložka: 1
		Kabelové spony: 1
Upozornění		
Obsah balení		1 ks

MK5123




Senzor pro válce s T drážkou

MKT2028BARKG/G/6,0M/ZH

Elektrické připojení

Kabel: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Připojení



BN = Barvy vodičů :
BU = hnědá
modrá