


Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: NE5001

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Výstupní funkce		rozpínač
Spínací vzdálenost	[mm]	1
Pouzdro		Typ závitů
Rozměry	[mm]	M8 x 1

Elektrická data

Jmenovité napětí DC	[V]	8,2; (1k Ω)
Napájecí napětí DC	[V]	5...25
Proudový odběr	[mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Výstupní funkce		rozpínač
Maximální odolnost kabelu	[Ω]	50
Spínací frekvence DC	[Hz]	2000

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost	[mm]	1
--------------------	------	---

Okolní podmínky


Okolní teplota	[°C]	-20...70
Krytí		IP 67



Induktivní NAMUR senzor

IEA2001-N/Sonderkonfektion

Schválení / zkoušky	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Bezpečnostní jmenovité hodnoty	
Max. vnitřní kapacitance [nF]	80
Max. vnitřní induktance [μH]	110
Mechanická data	
Pouzdro	Typ závitu
Způsob vestavby	vazební vestavba
Rozměry [mm]	M8 x 1
Označení závitu	M8 x 1
Materiály	Mosaz Niklovaný; PBT
Příslušenství	
Dodané položky	upevňovací matice: 2
Upozornění	
Obsah balení	1 ks
Elektrické připojení	
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²	
Připojení	



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá

konektorové provedení: 1 x M25