


Položka již není dostupná - archivní záznam

**Vlastnosti výrobku**

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	1,5
Pouzdro	Válcové
Rozměry [mm]	Ø 6,5 / L = 30

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovače	připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napájecí napětí DC [V]	5...25
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	1000

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	1,5
-------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	0...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Osvědčení	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Bezpečnostní jmenovité hodnoty

Max. vnitřní kapacitance [nF]	80
Max. vnitřní induktance [μH]	110

Mechanická data

Pouzdro	Válcové
Způsob vestavby	vazební vestavba
Rozměry [mm]	Ø 6,5 / L = 30

NT5010



Induktiver NAMUR-Sensor

ITA21,5-N

Materiály

Mosaz Niklovaný; PBT

Upozornění


Obsah balení

1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Připojení



BN =
BU =

Barvy vodičů :
hnědá
modrá