


Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: MK5100

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky


Hystereze [mm]	1,5
Opakovatelnost [mm]	0,2



Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...75
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mechanická data		
Aktivní plocha		přední
Provedení válce		válce s T-drážkou
Rozměry	[mm]	6,2 x 32 x 4,6
Materiály		PA 12-GF30
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Připojení		



	Barvy vodičů :
BN =	hnědá
BU =	modrá
BK =	černá