


Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/5M

Položka již není dostupná - archivní záznam



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Rozměry [mm]	6,2 x 32 x 4,6

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 10
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	2

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	5000
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Citlivost reakce [mT]	3
Přejezdová rychlost [m/s]	< 5

Přesnost / odchylky

Hystereze [mm]	1,5
Opakovatelnost [mm]	0,2

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...75
Krytí	IP 67

MK5050



Senzor pro válce s T drážkou

MKN3000-BPKG/5M

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Odolnost proti vibracím		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mechanická data

Aktivní plocha		přední
Provedení válce		válce s T-drážkou
Rozměry [mm]		6,2 x 32 x 4,6
Materiály		PA 12-GF30

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
-----------	--------------	----------------


Upozornění

Obsah balení		1 ks
--------------	--	------

Elektrické připojení

Kabel: 5 m, PPU; 3 x 0,25 mm²

Připojení



BN = hnědá
BU = modrá
BK = černá

Barvy vodičů :