


MQ2001



Magnetický senzor

MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS



- 1 LED žlutá
- 2 LED zelená



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	spínač
Spínací vzdálenost [mm]	5
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	20 x 8 x 32

Oblast nasazení

Média	rozpozná pouze železné kovy (Fe)
-------	----------------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Jmenovité izolační napětí [V]	60
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Přípravná zpožďovací doba [s]	< 0,3



Magnetický senzor


MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS

Výstupy		
Elektrické provedení		PNP
Výstupní funkce		spínač
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]		2,5
Max. zbytkový proud [mA]		0,1
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]		100
Krátkodobá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu [mA]		100
Spínací frekvence DC [Hz]		300
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano
Měřicí oblast		
Spínací vzdálenost [mm]		5
Skutečná spínací vzdálenost Sr [mm]		5 ± 10 %
Pracovní vzdálenost [mm]		0...4,05
Přesnost / odchylky		
Korekční faktor		Ocel: 1
Hystereze [% z Sr]		< 10
Odchylka spínacího bodu [% z Sr]		10
Opakovatelnost [% z Sr]		10
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]		-25...80
Skladovací teplota [°C]		-30...85
Krytí		IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF- ozáření	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí	10 V
	EN 55011	třída B
Odolnost proti vibracím	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms pulsivka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
MTTF [let]		1647
Certifikát UL	Ta	-25...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napěťové napájení	Limited Voltage/Current
	Číslo schválení UL	C010
	Číslo souboru UL	E174191

Magnetický senzor

MQ23005BBPKG/B/AM/0,3M/ZH/AS

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	38,4
Pouzdro		Kvádrové
Způsob vestavby		vazební vestavba
Rozměry	[mm]	20 x 8 x 32
Materiály		litý zinek; LED okénko: TPU; zalití: PUR
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Zobrazení provozu	1 x LED, zelená
	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Upozornění		
Obsah balení		1 ks
Elektrické připojení		
Kabel: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; zpomalovač hoření (IEC 60332-2, UL: FT2)		
Připojení		



konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: Matice s vroubkováním, otočný

