


Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: NS5003

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



Vlastnosti výrobku

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Spínací vzdálenost [mm]	2
Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	28 x 10 x 16

Elektrická data

Připojení na spínací zesilovač	ano
Spínací zesilovač	připojení k spínacím zesilovačům NV0100, NV0200 nebo jiným schváleným spínacím zesilovačům s max. hodnotami: $U = 16 \text{ V}$ / $I = 50 \text{ mA}$ / $P = 180 \text{ mW}$ (T5) / $P = 123 \text{ mW}$ (T6)
Jmenovité napětí DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napájecí napětí DC [V]	5...25
Proudový odběr [mA]	< 1; (uzamčený; vodivý: > 2,1)

Výstupy

Elektrické provedení	NAMUR
Výstupní funkce	rozpínač
Maximální odolnost kabelu [Ω]	50
Spínací frekvence DC [Hz]	800

Měřicí oblast

Spínací vzdálenost [mm]	2
-------------------------	---

Okolní podmínky


Okolní teplota [$^{\circ}\text{C}$]	-20...70
---------------------------------------	----------



Induktiver NAMUR-Sensor

IS-2002-N/0,7M

Krytí	IP 67	
Schválení / zkoušky		
Osvědčení	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6	
Odolnost proti vibracím	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Bezpečnostní jmenovité hodnoty		
Max. vnitřní kapacitance	[nF]	85
Max. vnitřní indukance	[μH]	220
Mechanická data		
Pouzdro	Kvádrové	
Způsob vestavby	vazební vestavba	
Rozměry	[mm]	28 x 10 x 16
Materiály	PBT	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, červená
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
Kabel: 0,7 m, PVC; 2 x 0,14 mm²		
Připojení		



BN = Barvy vodičů :
 BU = hnědá
 modrá