

Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O7H-DPKG/0,20M/AS



přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Vyclonění pozadí
Funkční princip	Reflexní světelný snímač

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC; ("třída napájení 2" podle UL)
Proudový odběr [mA]	20; ((24 V))
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	633

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínaný na "tmu"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	750
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [mm]	5...30; (bílý papír 200 x 200 mm)
Objekt bílý (90 % remise) [mm]	5...30
Objekt šedý (18 % remise) [mm]	6...30



Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O7H-DPKG/0,20M/AS

Objekt černý (6 % remise)	[mm]	7...29
Nastavitelný rozsah		ne
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	2,5
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu
Potlačením pozadí k dispozici		ano

Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-25...60
Krytí		IP 65

Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
MTTF	[let]	1610

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	14,4
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiály		PA
Materiál optické čočky		PMMA
Přizpůsobení čočky		stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá

Upozornění		
Obsah balení		1 ks

Elektrické připojení		
Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²		

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení





Reflexní světelný snímač s potlačeným pozadím

O7H-DPKG/0,20M/AS

Připojení

