


OAS-00KG



- CE  UKCA

Druh světla	Infračervené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Provozní napětí	[V]	10...36 DC
Proudový odběr	[mA]	< 50
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		Infračervené světlo
Vlnová délka	[nm]	880

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 50



Jednocestná světelná závora - vysílač

OAS-00KG

Nastavitelný rozsah	ne	
Max. průměr světelné skvrny [mm]	1500	
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu	
Okolní podmínky		
Okolní teplota [°C]	-25...60	
Krytí	IP 65	
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
	EN 55011	třída B
MTTF [let]	1367	
Mechanická data		
Hmotnost [g]	274	
Pouzdro	Kvádrové	
Rozměry [mm]	90 x 30 x 70	
Materiály	PPO upravené	
Materiál optické čočky	PMMA	
Přizpůsobení čočky	stranová optika	
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
Příslušenství		
Dodané položky	Upevňovací úhelník: 1, E20514 Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
přípojové svorky: ...1,5 mm²; Krytí kabelu: Ø 4,5...10 mm; Průchodka: M16 X 1,5		
Připojení		

