


Zesilovač pro vláknovou optiku

OBF-FPKG

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: OBF502

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!



- 1 Upevnění na DIN lištu
2 Nastavovací tlačítka

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	35; ((24 V))
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	PNP
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]	2,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA]	100
Spínací frekvence DC [Hz]	500
Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný



Zesilovač pro vláknovou optiku

OBF-FPKG

Ochrana proti přetížení	ano
-------------------------	-----

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost [m]	0...1; (Jednocestná světelná závora)
Snímací vzdálenost [mm]	0...50; (Reflexní světelný snímač)
Nastavitelný rozsah	ano

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	36 x 15 x 60
Materiály	\$3SGLWE

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Provoz	1 x LED, zelená
	Nejistá oblast	1 x LED, červená



Upozornění

Upozornění	Spínaný na "světlo" odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro jednocestné vláknové optiky
	odpovídá výstupní funkci "spínač" pro snímací vláknové optiky
	Spínaný na "tmu" odpovídá výstupní funkci "spínač" pro jednocestné vláknové optiky
	odpovídá výstupní funkci "rozpínač" pro snímací vláknové optiky
napájecí napětí "třída napájení 2" podle cULus	
Obsah balení	1 ks

Elektrické připojení

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Připojení



Barvy vodičů :

BN = hnědá

BU = modrá

BK = černá