


Jednocestná světelná závora - vysílač

O7S-00KG/0,20M/AS



vysílač v horní optice



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	20; ((24 V))
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	633

Výstupy

Spínací frekvence DC [Hz]	1000
---------------------------	------

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	0...1,5
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	90
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 65

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	1899

Jednocestná světelná závora - vysílač

O7S-OOKG/0,20M/AS

Mechanická data		
Hmotnost	[g]	14,2
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	20,3 x 15 x 9
Materiály		PA
Materiál optické čočky		PMMA
Přízpusobení čočky		stranová optika

Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená

Upozornění		
Upozornění	Napájecí napětí "supply class 2" podle UL	
Obsah balení	1 ks	

Elektrické připojení

Kabel: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

konektorové provedení: 1 x M8; kódování: A; Uzamčení: západkové šroubové propojení



Připojení

