



Jednocestná světelná závora - vysílač

OCS-00KG/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam

Náhradní artikly: O5S500

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	< 30
Třída krytí	II
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	660

Výstupy

Ochrana proti zkratu	ano
Typ ochrany proti zkratu	Taktovaný
Ochrana proti přetížení	ano

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 20
Max. průměr světelné skvrny [mm]	670
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-40...60
---------------------	----------



Jednocestná světelná závora - vysílač

OCS-00KG/US-100

Krytí	IP 67
-------	-------

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	49 x 15 x 42
Materiály	litý zinek
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, červená
-----------	--------	------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení

