


Reflexní světelná závora

OCP-ASI/US-100

Položka již není dostupná - archivní záznam



přijímač ve vrchní optice
vysílač ve spodní optice

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Speciální vlastnosti	Polarizační filtr
Funkční princip	Reflexní světelná závora

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	26,5...31,6 DC
Proudový odběr	[mA]	< 35
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Ochrana proti přepětí		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660

Výstupy

Elektrické provedení	AS-i
Výstupní funkce	Spínání na světlo/tmu; (parametrizovatelný)
Spínací frekvence DC [Hz]	1500

Měřicí oblast

Snímací vzdálenost	[m]	< 5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah		ano
Max. průměr světelné skvrny	[mm]	133
Rozměry světelné skvrny		při maximálním dosahu



Reflexní světelná závora

OCP-ASI/US-100

Polarizační filtr k dispozici	ano
-------------------------------	-----

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
---------------------------------------	--------------

Jmenovité hodnoty AS-i

AS-i I/O konfigurace [hex]	1
AS-i ID code [hex]	1

Mechanická data

Pouzdro	Kvádrové
Rozměry [mm]	49 x 15 x 42
Materiály	litý zinek
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
	Funkce	1 x LED, žlutá blikající

Příslušenství

Dodané položky	Šroubovák
----------------	-----------

Upozornění


Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A



Připojení



diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

