



Položka již není dostupná - archivní záznam

No scale drawing available

Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Kvádrové

Oblast nasazení

Funkční princip	Reflexní světelná závora
-----------------	--------------------------

Elektrická data

Provozní napětí	[V]	10...30 DC
Proudový odběr	[mA]	< 80
Třída krytí		II
Ochrana proti přepólování		ano
Druh světla		červené světlo
Vlnová délka	[nm]	660


Výstupy

Elektrické provedení		NPN
Výstupní funkce		Spínaný na "světlo"
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC	[V]	2
Max. proudová zatížitelnost pro funkční kontrolní výstup	[mA]	100
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC	[mA]	100
Spínací frekvence DC	[Hz]	1000
Ochrana proti zkratu		ano
Typ ochrany proti zkratu		Taktovaný
Ochrana proti přetížení		ano



Reflexní světelná závora


OCPGHNKG/US-100

Měřicí oblast		
Snímací vzdálenost	[m]	< 1,5; (Prizmatická odrazka Ø 80 E20005)
Nastavitelný rozsah		ano
Max. velikost světelné skvrny	[mm]	13
Rozměry světelné skvrny		Snímací vzdálenost
Reakční doby		
Doba odezvy	[s]	0,5
Okolní podmínky		
Okolní teplota	[°C]	-10...55
Krytí		IP 67
Schválení / zkoušky		
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2	
Mechanická data		
Pouzdro		Kvádrové
Rozměry	[mm]	49 x 15 x 42
Materiály		litý zinek
Materiál optické čočky		PMMA
Zobrazení / ovládací prvky		
Zobrazení	Spínací stav	1 x LED, žlutá
Příslušenství		
Dodané položky	Šroubovák	
Upozornění		
Obsah balení	1 ks	
Elektrické připojení		
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A		
		

Reflexní světelná závora

OCPGHNKG/US-100

Připojení



2	Kontrolní výstup správné funkce
5	Eingang "External Teach"

diagramy a grafy

graf výkonnostní rezervy

