

Jednocestná světelná závora - vysílač

OGS-00KG/US



Vlastnosti výrobku

Druh světla	červené světlo
Pouzdro	Typ závitu

Oblast nasazení

Funkční princip	Jednocestná světelná závora
-----------------	-----------------------------

Elektrická data

Provozní napětí [V]	10...30 DC
Proudový odběr [mA]	20
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Druh světla	červené světlo
Vlnová délka [nm]	645

Měřicí oblast

Vysílač / přijímač	vysílač
Snímací vzdálenost [m]	< 8
Nastavitelný rozsah	ne
Max. průměr světelné skvrny [mm]	600
Rozměry světelné skvrny	při maximálním dosahu

Okolní podmínky

Okolní teplota [°C]	-25...60
Krytí	IP 67; (ve spojení s odpovídající zástrčkou)

Schválení / zkoušky

Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	EN 60947-5-2
MTTF [let]	1899

Mechanická data

Hmotnost [g]	14,3
Pouzdro	Typ závitu
Rozměry [mm]	M18 x 1 / L = 44

**Jednocestná světelná závora - vysílač**

OGS-00KG/US

Označení závitu	M18 x 1
Materiály	pouzdro: ABS
Materiál optické čočky	PMMA

Zobrazení / ovládací prvky

Zobrazení	Provoz	1 x LED, zelená
-----------	--------	-----------------

Příslušenství

Dodané položky	upevňovací matice: 2
----------------	----------------------

Upozornění

Obsah balení	1 ks
--------------	------

Elektrické připojení

konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A

**Připojení**